

Gängsnitt 6e, M: M16



Beställningsdata

Ordernummer	140350 M16
GTIN	4062406221713
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form. \geq M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Toleransområde 6e = **med undertolerans ca 0,03–0,04 mm.** För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett **galvaniskt skyddsskikt.**

Teknisk beskrivning

Toleransklass	DIN 13 6e
höjd	18 mm
Utvändig Ø	45 mm
stigning	2 mm
gänga	M16
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		