

Garant**Konisk försänkare form C 60°, obelagd, Utvändig Ø: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150820 20
GTIN	4045197087249
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.

Medger djupförsänkning med samma lätta och **vibrationsfria bearbetning** som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.

Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	20 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/v
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	67 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 334
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		