



Fallskyddssele IGNITE PROTON



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 098108 |
| GTIN | 4030281230885 |
| Artikelklass | 09F |

Beskrivning

Utförande:

Ignite Proton. Snyggt designad och genomtänkt **sele med högsta bärkomfort**. Ergonomisk **AIRPAD-höftvaddering** och anatomiskt förformad axel- och benvaddering ger en optimal lastfördelning. Den centrala bröstögla kan ställas in optimalt för varje användare. **Med stegskyddsögla**, infällbara öljetter enligt EN 358, verktygsögla och materialremmar för alla användningsområden. Lämpar sig särskilt för användning inom vindkraftsindustrin. Ny Ignite-bandserie med avancerade detaljer, såsom **vadderade axlar och ben**, högkvalitativa Oktalock-lås för jämn belastning av båda delarna. **Upplindning av bandselen** för störningsfritt arbete samt en **fallindikator**. Högsta tillåtna vikt: 140 kg.

Användningsdata:

Fasadarbeten, ställningsarbete, stålkonstruktion, arbetsplattformar, permanenta fallskydd.

Norm:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

tillverkarstorlek: M / XXL

Höftmått: 800 - 1300 mm

vikt: 2,82 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------------|
| Serie | IGNITE |
| tillverkarstorlek | M / XXL |
| Höftmått | 800 - 1300 mm |
| vikt | 2,82 kg |
| Produktslag | Fallskyddssele |