



Rakslip, Typ: GGS28CE



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 077265 GGS28CE |
| GTIN | 3165140584814 |
| Artikelklass | 03C |

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.

- **Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.**
- **Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.**
- **Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.**
- **Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.**
- **Lång livslängd tack vare direktkylning och dubbelt tätade kullager.**
- **6 olika varvtalsförval för olika material.**
- **Med kort spindelhals, kan användas stationärt (43 mm-fäste).**

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa 6 mm, 2 spännycklar SW 19.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 8,0 m/s ² |
| effektförbrukning | 650 W |
| elektroniskt varvtalsförval | ja |
| tillverkarens beteckning | GGG 28 CE |
| vikt | 1,4 kg |
| varvtalsområde | 10000 - 28000 min ⁻¹ |
| maximal spännhyls-Ø | 6 mm |

| | |
|-------------------|-----------|
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktlag | Rakslip |