



Tryckluftsdreven mejselhammare, Typ: P2531-H



Beställningsdata

Ordernummer	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Praktisk **mejselhammare** för mejselarbeten och kapning.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
mått verktygshållare	10,2 mm
Längd	193 mm
vikt	1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN	11,5 m/s ²
maximal luftförbrukning	402 l/min

tillverkarens beteckning	P2531-H
form verktygshållare	sexkant
slagfrekvens	50 Hz
bullernivå	100 dB(A)
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Mejselhammare

Tillbehör

Mejsel Mått 20X178 mm	079739 20X178
Mejsel Mått 3,2X178 mm	079739 3,2X178