

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM, nitrerad + ånganlöp, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	132420 M3
GTIN	4045197071521
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Kraftig spiralspets. Styrdel med smörjspår, men utan spånspår.****Fördel:****Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning** vid återgången.**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gänga	M3

Beläggning	nitrerad + ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hybrid	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	S
Inconel	lämplig	2 m/min	S
MMC	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		