

**Weldonhållare Form AD, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302667 6
GTIN	4062406230388
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
Reservspännskruv nr 309900	6
Spännhylsa D ₁	6 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm	309900 6
--	----------