



Metallbandsågblad RRR Plus, 30 m, bredd mm / Tänder per tum: 6/10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 172000 6/10 |
| GTIN | 4045197253316 |
| Artikelklass | 16F |

Beskrivning

Utförande:

Normaltandning – konstant tanddelning med **0° spånvinkel** i slutna plastrulle, ingen svetsfog.
RRR-Plus av legerat verktygsstål, 30 m per rulle.

Användningsdata:

I första hand avsett för små och medelstora tvärsnitt (upp till 70 mm ingreppslängd).

OBS!:

- **Normaltandning 10°: Storlek 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombitandning 0°: Storlek 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Tandning: normal

Spånvinkel: 0 grad

Tandning: normal

Spånvinkel: 0 grad

Tjocklek: 0,65 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|--------|
| Bredd | 6 mm |
| Spånvinkel | 0 grad |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tjocklek | 0,65 mm |
| Tandning | normal |
| Produktnamnsattribut | 30 m |
| Längd | 30 m |
| Produktslag | Metallbandsågblad |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 85 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 65 m/min | P |
| GG(G) | lämplig | 40 m/min | K |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |