



Avsticknings, insticknings- och stidksvarvplattor Fullradie, HBG25, Spårbredd w: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	278036 4
GTIN	4062406381820
Artikelklass	22D

Beskrivning

Passar till:

Hållare nr 278005 och 278015 – 278056.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,26 mm/v
Spårbredd w	4 mm
tolerans spårbredd w	±0,04 mm
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HBG25

Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
GG(G)	lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		