



Stationärt maskinskruvstykke, Typ: 150M



Beställningsdata

Ordernummer	362175 150M
GTIN	4062406384081
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Robust grundstomme av segjärn, gejder och bottenyta härdade. Rengöringsluckor i grundstommen ger god spån borttransport. Reducerat komponentlyft genom speciell kraftinföring i mobilbacken.

Användningsdata:

Spännverktyg för flerooperationsmaskiner, många användningsområden.

leveransinnehåll:

Inkl. 2 st överbackar, 2 st adapterbackar nr 362181 och 1 st handvev.

Specialtillbehör:

Adapterbackar nr 362177 – 362183, vev nr 362190, reservdelssats nr 362199. Fastsättning med spårskruv nr 375300 och inriktning med spårklack nr 375365.

OBS!:

Uppriktningsmåttan inte kompatibla med andra fabrikat. Metrisk version – Skruvar och gängor i metriskt utförande, drivningssexkant = nyckelvidd 19 mm.

Teknisk beskrivning

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Spännkraft	36 kN
färgkod för passande tillbehör	NC-HOLEX
Typ	Metrisk

L ₃	90,5 mm
grundhållarlängd a	427 mm
backhöjd C	44,5 mm
Nyckelvidd SW	19 mm
spännvidd b	0 - 232 mm
Backbredd A	151 mm
grundhållarbredd B	186 mm
Hålavstånd f	98,4 mm
Stomens höjd c ± 0,012	73 mm
Snabbinställning	nej
Utbytbara backar	ja
Produktslag	Maskinskruvstykke

Tillbehör

AdapterbackStandard Typ 150	362181 150
Reservdelssats9 delar Typ 9	362199 9