



Vinkelslipmaskiner, Typ: AG10-115EK



Beställningsdata

Ordernummer	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Lätt och högeffektiv **115 mm enhandsvinkelslip** i **kompakt och smidigt format**, växelhuvud vridbart i intervall om 90°/90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slipspindelgänga.

1000 W motor, spindellåsning, återstartspärr.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningsatts och sidohandtag.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1000 W
maximala vibrationer enligt EN	8,3 m/s ²
tillverkarens beteckning	AG10-115EK
vikt	2,1 kg
Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	28 mm
maximal skiv-Ø	115 mm
varvtalsområde	11000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

