



HM-borr cylindriskt skaft multiriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 9,1-9,9 mm



Beställningsdata

Ordernummer	122514 9,1-9,9
GTIN	4045197478856
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp^3** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

Med styrlist för fiberstruktur i **flera olika riktningar.**

Rekommendation:

Maximalt borrhjup:

Spånsårslängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

OBS!:

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrhjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 9,01 - 9,99 mm

Spånsårslängd: 61 mm

totallängd L_{tot} : 103 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,15 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
--------------	---

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast	0,15 mm/v
Spånsårslängd	61 mm
nom-Ø	9,01 - 9,99 mm
Diameterområde (1/100-mått)	9,01 - 9,99 mm
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	m7
Skaft-Ø	10 mm
totallängd L _{tot}	103 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	HM
Norm	Verkstadsnorm
Borrdjup upp till	5×D
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	nej
Färgring	svart