

**FLEX****Satineringsmaskin TRINOX FLEX, Typ: SET****Beställningsdata**

Ordernummer	077751 SET
GTIN	4030293187184
Artikelklass	03S

**Beskrivning****Utförande:****Kraftfull satineringsmaskin TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.**

- **Varvtalsförval och konstant varvtal med varvräknare.**
- **Mjukstart, överlastskydd och återstartspärr efter elavbrott.**
- **Heljuten elektronikmodul förhindrar skador till följd av damm.**

Enastående verktygsförsats med snabbkoppling för verktygslöst byte av systemförsats "satinerings" och "rörbandsslipning".

**Användningsdata:**

För satinerings, polering, borstning, glättning, rostborttagning och avgradning.

**leveransinnehåll:**

Satineringsmaskin BSE14-3 100, 1 siptillsats satinerings BS100. Inklusive 1 st sliptillsats satinerings BS 100, 1 st gummiluftrulle, 1 st luftpump, 1st slipduk A 280/fine, sliphylssats 17 delar, 1 st transportväska L-BOXX® 238.

Sliphylssats 15 delar bestående av:

- **1 st sliphylsa MESHFLEX A 400.**
- **vardera 3 st sliphylsor ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3 st sliphylsor CERAFLEX K 120.**
- **3 st sliphylsor CORUFLEX P180.**
- **vardera 1 st Suuperfinishing-hylsa S600; S 1500.**

**Teknisk beskrivning**

verktygsfäste	19
---------------	----

varvtalsområde	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	0 m/s <sup>2</sup>
polerverktygets längd	100 mm
vikt	2,9 kg
effektförbrukning	1400 W
förpackning	Transportväska
maximal polerverktygs-Ø	125 mm
tillverkarens beteckning	BSE 14-3 100 set
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Satineringsmaskin