

**HM-borr cylindriskt skaft multiriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,2 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122514 1,2
GTIN	4045197673138
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp³** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

Med styrlist för fiberstruktur i **flera olika riktningar.**

Rekommendation:**Maximalt borrhjup:**

Spånsårslängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

OBS!:

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrdjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 1,11 - 1,2 mm

Spånsårslängd: 8,5 mm

totallängd L_{tot}: 45 mm

Skaft-Ø: 4 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,02 mm/v

Teknisk beskrivning

Diameterområde (1/100-mått)	1,11 - 1,2 mm
-----------------------------	---------------

Spånsårslängd	8,5 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast	0,02 mm/v
nom-Ø	1,11 - 1,2 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	m7
Skaft-Ø	4 mm
totallängd L _{tot}	45 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup	6,7 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	HM
Norm	Verkstadnorm
Borrhjup upp till	5×D
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	nej
Färgring	svart