

**Avgradnings- och fasningsmaskin, Typ: EKF300****Beställningsdata**

Ordernummer	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Fasningsmaskin med mjukstart och termosäkring i kompakt utförande för bearbetning av raka kanter, invändiga och utvändiga radier samt hål från Ø 22 mm. Finjusteringen möjliggör lätt avfasning och avgradning men också bred fasning. Med förbättrat fräshuvud för lägre skärkrafter. Fas 30° – bredd steglös 0 - 5 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive fräs, 3 HM-vändskär, spånsamlare nr 084520 och transportväska.

OBS!:

Styrrullen kräver minst 2 mm kanthöjd på arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

Längd	310 mm
nätspänning	230 V
effektförbrukning	1500 W
vikt	4 kg

maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
höjd	295 mm
tillverkarens beteckning	EKF300
Bredd	138 mm
Fas	30°
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

Tillbehör

HM-vändskärssats, 3 delar, SHM 200 för stål Typ SHM200	078128 SHM200
Fräsverktyg 3 skär Typ ZFR300	078133 ZFR300
Vändskärsskruv för EKF-vändskär Utförande SCREW	078127 SCREW