



Planslipmaskin GSS, Typ: 230AVE



Beställningsdata

Ordernummer	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Låg vibrationsnivå och smidig 300 W planslipmaskin med varvtalsförval:

- Ergonomiskt utformade greppytor med Softgrip möjliggör perfekt hantering.
- Minsta möjliga vibrationer genom att motorhuset är skilt från maskinens stomme.
- Slippapperssystem för perfekt fastsättning genom klämning- eller kardborrefäste.
- Inbyggd dammsugning via 8-håls slippapper.
- Direktanslutning för externt utsugningssystem eller mikrofilterbox.

leveransinnehåll:

Inklusive mikrofilterbox, slipplatta, sidohandtag.

OBS!:

Passande slippapper med kardborre hittar du under nr 557576.

effektförbrukning: 300 W

slippapper längd (kardborre): 184 mm

slippapper bredd (kardborre): 92 mm

slippapper längd (klämna): 230 mm

slippapper bredd (klämna): 92 mm

excenterrörelse: 2,4 mm

Teknisk beskrivning

slippapper bredd (kardborre)	92 mm
slippapper bredd (klämna)	92 mm

tillverkarens beteckning	230AVE
hålbild	8-faldig
slippapper längd (kardborre)	184 mm
Slippapper klämfäste	ja
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
effektförbrukning	300 W
excenterfrekvens	22000 min ⁻¹
Slippapper kardborrfäste	ja
vikt	2,4 kg
slippapper längd (klämma)	230 mm
excenterrörelse	2,4 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Planslipmaskin

Tillbehör

Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 120	557576 120
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 60	557576 60
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 180	557576 180
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 40	557576 40
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 320	557576 320
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 400	557576 400
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 100	557576 100
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 80	557576 80
Slippappersats 50 st Hålantall 8 Kornstorlek 240	557576 240