

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212058 HART
GTIN	4062406390396
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får  $a_p = 3$  mm inte överskridas.

Matning  $f_z$  per tand: 0,15 mm

ISO-kod vändskär: RPKW 1204MOT

Typ: HÅRD

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	RPKW 1204MOT
Typ	HÅRD
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7605
Matning $f_z$ per tand	0,15 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	90 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	65 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	50 m/min	H
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		