

Garant**RPKT 1204MOT, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Runda vändskärsplattor sexfaldigt indexerade. Med iakttagande av det största skärdjupet finns sex fullvärdiga skär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får $a_p = 3$ mm inte överskridas.

Matning f_z per tand: 0,35 mm

ISO-kod vändskär: RPKT 1204MOT

Typ: ST900

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RPKT 1204MOT
Typ	ST900
Sort	HB7525
Matning f_z per tand	0,35 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		