

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.**

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får  $a_p = 3$  mm inte överskridas.

Matning  $f_z$  per tand: 0,35 mm

ISO-kod vändskär: RPKW 1204MOT

Typ: ST1400

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	RPKW 1204MOT
Sort	HB7515
Matning $f_z$ per tand	0,35 mm
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	330 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
GG(G)	lämplig	220 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		