


**Garant****XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för **hörnfräsoperationer**.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,18 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST900
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	335 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		