

Garant**XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärspatta för **hörnfräsoperationer**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,21 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	CVD
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		