

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268408 18
GTIN	4062406392628
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borring (för- och fullhålsborring) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borring över nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borring (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 44 (IP10; 2 Nm)
NominellØ D	18 mm
Skaftlängd L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
Passande vändskär	ZCMX 09..
Skaftdiameter D _s	25 mm
Effektiv längd L ₁	40,5 mm

Utkragningslängd L _A	53 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 44	269028 44
Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43