

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268408 25
GTIN	4062406392635
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar över nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L_s	60 mm
Passande vändskär	ZCMX 13..
Effektiv längd L_1	56 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Skrivsats förvändskär	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nominell Ø D	25 mm
Ø d_2	40 mm

Utkragningslängd L _A	73 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43
Skruvsats förvändskär Typ 45	269028 45