

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268409 25
GTIN	4062406392659
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

**OBS!:**

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D	25 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	56 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Skrivsats förvändskär	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Passande vändskär	ZCMX 13..

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	73 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 45	269028 45
Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43