


Garant**Svarv-vändskär ZCMX 130402, förr "4 i 1" svarv- och borrarverktyg****Beställningsdata**

Ordernummer	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Artikelklass	21K

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Sort	HBZ310
Beläggning	PVD
Matning f Borning	0,03 - 0,3 mm
Matning f Svarvning	0,05 - 0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 130402
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM

Datablad

passande till verktygsdiameter D_c

25 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning