

Garant**ZCMX 09T304, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

Ordernummer	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

Passar till:

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 8.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Sort	HBZ025
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	2
Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	18 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning