

Garant**ZCMX 09T304, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

Passar till:

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 8.

Teknisk beskrivning

Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärmaterial	HM
Sort	HBZ030
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2

Beläggning	CVD
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	18 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning