

Garant**Planförsänkare utan tapp, Försänkdiameter DC: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 156520 20 |
| GTIN | 4045197088031 |
| Artikelklass | 11M |

Beskrivning**Utförande:**

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

Användningsdata:

Tack vare utbytbara styrtappar kan **en** försänkare användas för **flera** förborrade hål med olika storlekar.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid också användas för andra skruvstorlekar eller försänkingsdiametrar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| Matning f i stål < 500 N/mm ² | 0,16 mm/v |
| Håldiameter a | 5 mm |
| För skruvstorlek | M12 |
| Sänkdiameter | 20 mm |
| morsekona MK | 2 |
| totallängd L | 140 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 375 |
| Skaft | Morsekona |

| | |
|-------------|----------------|
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Planförsänkare |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | lämplig | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| vått maximal | lämplig | | |