

**Garant****Borrande gängfräsar 2xD, TiAlN, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	139516 M12
GTIN	4062406393236
Artikelklass	11J

**Beskrivning****Utförande:**

**Korrigerad gängprofil** för fräsning av **exakt invändig gänga** (förutsätter att stabil uppspänning är möjlig). Försänkingssteg **på skaftsidan** för 90° försänkning. Större kärndiameter, två smala geometriskt optimerade spår samt en speciell borrarpet ger god spånbildning och litet skärtryck. **Invändig kylmedelstillförsel.**

**Fördel:**

**Borrning, försänkning och gängfräsning med ett och samma verktyg!**

**OBS!:**

Form **HB**: beställ med nr **139516 + 12900 HB**.

Form **HE**: beställ med nr **139516 + 12900 HE**.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	24
gänga	M12
Insticksbredd $e_1$	1,75 mm
Matning $f_z$ i aluminiumgjutgods	0,08 mm
Gängstigning	1,75 mm
Skaftlängd $L_s$	45 mm
totallängd $L$	90 mm
Skaftdiameter $D_s$	14 mm

Skärlängd $l_c$	25,6 mm
Antal spånspår	2
Skär- $\emptyset$ $D_c$	9,74 mm
Programmerat värde för försänkning $L_1$	27,46 mm
Hals- $\emptyset$ $D_1$	13,5 mm
Invändig	ja
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Gängnorm	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z	2
Användning vid håltyp	upp till $2 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $2 \times D$ vid genomgående hål
Försänkingsstegvinkel	90 grad
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Användning inomhus/utomhus	Invändig
Produktslag	Borrande gängfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	220 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	220 m/min	N
GG(G)	mindre lämplig	120 m/min	K
CuZn	lämplig	330 m/min	N
vått maximal	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
Skaftslipning Typ HB	129100 HB