

Garant**Planförsänkare utan tapp, Försänkdiameter DC: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156520 24
GTIN	4045197088048
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

Användningsdata:

Tack vare utbytbara styrtappar kan **en** försänkare användas för **flera** förborrade hål med olika storlekar.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid också användas för andra skruvstorlekar eller försänkingsdiametrar.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/v
Håldiameter a	6 mm
För skruvstorlek	M14
Sänkdiameter	24 mm
morsekona MK	2
totallängd L	150 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekona

Färgring	Utan
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		