

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmättningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmätning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L _{tot}	50 mm
Passande vändskär	XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
FästhålsØ	32 mm
Antal skär Z	8

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Skär- $\varnothing D_c$	100 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219798 1
-------------------------------------	----------