



Gängsnitt HSS-E, MF: 12X1,25



Beställningsdata

Ordernummer	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	38 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
höjd	10 mm
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		