

Garant**HM-skrubb-pinnfräsar för T-spår, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208027 12,5X6
GTIN	4062406397234
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Sidoytorna är frislipade och kan därmed inte fastna i arbetsstycket. Med grov-slätprofil.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Efterföljande produkt till nr 208034.

Teknisk beskrivning

För T-spårDIN 650	6 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,033 mm
Tandantal Z	6
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skär-Ø D_c	12,5 mm
Typ	NF
totallängd L	57 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Friställningsdiameter D_1	5 mm
Skärlängd L_c	6 mm

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	10 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfavinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Spårfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		