

Garant**VHM-skivfräs HPC, TiAlN, Ø×bredd ±0,1×k11: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	185015 50X10
GTIN	4062406397425
Artikelklass	11V

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsskivfräs av hårdmetall i HPC-spånaskiljningsområdet. **Med ny högkapacitetsbeläggning** för längsta möjliga användningstid.

Satsfräsar: Fräsar med samma diameter och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.

2-delade satsar är särskilt ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskar.

OBS!:

- Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas.
- Passande fräsdornringar, se produktgrupp 30.
- Fullspår: f_z för $a_e = 0,1 \times D$.

Efterföljande produkt till nr 185010.

Teknisk beskrivning

Skaftutförande	med hål
----------------	---------

Kragtjocklek $b \pm 0,1$	7,2 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B	10 mm
Tandantal Z	14
Håldiameter H6 d_1	16 mm
Kugghöjd Z_h	8 mm
Kragdiameter $d_1 \pm 1$	34 mm
Skär- $\emptyset D_c$	50 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E	18,5 - 19,8 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skärbredd	10 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Tolerans nom.- \emptyset	$\pm 0,1$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	lämplig	200 m/min	N
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	lämplig	120 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	300 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		