

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M10
GTIN	4062406398132
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 352
gänga	M10
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 2 6H
Skaftdiameter D _s	7 mm
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
totallängd L	70 mm
Gäng-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS

Gängdjup	30 mm
Skafftyrkant □	5,5 mm
Gängtyp	M-LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

torrt

mindre lämplig