

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M20
GTIN	4062406398187
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M-LH
Gäng-Ø	20 mm
Gängdjup	60 mm
Skärmaterial	HSS
totallängd L	95 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 352

Skaftdiameter D_s	16 mm
Gängstigning	2,5 mm
gänga	M20
Skaftfyrcant \square	12 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig