

**Garant****Maskin-gängtapp hårdmetall, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 132570 M12    |
| GTIN         | 4045197072054 |
| Artikelklass | 11H           |

**Beskrivning****Utförande:****Mycket stabil, med kort skärfas (2–3 gängor). HM-insatser.****Fördel:****Optimal egenstyrning.****Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Kärnhåls-Ø                   | 10,2 mm    |
| Antal skär Z                 | 4          |
| Gäng-Ø                       | 12 mm      |
| Gängstigning                 | 1,75 mm    |
| Antal spånspår               | 4          |
| Norm                         | DIN 376    |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 9 mm       |
| totallängd L                 | 110 mm     |
| Skaftfyrkant □               | 7 mm       |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |
| Skärmaterial                 | VHM        |
| Gängdjup                     | 36 mm      |
| Gängtyp                      | M          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| gänga                 | M12                                     |
| Beläggning            | obelagd                                 |
| Flankvinkel           | 60 grad                                 |
| Gängnorm              | DIN 13                                  |
| Skärfasform           | C                                       |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h6                |
| Invändig              | nej                                     |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål              |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål        |
| Skärriktning          | Höger                                   |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
| Färgring              | vit                                     |
| Produktslag           | Gängtapp                                |

## Användardata

|              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| GG(G)        | lämplig        | 16 m/min       | K       |
| CuZn         | lämplig        | 20 m/min       | N       |
| vått maximal | lämplig        |                |         |
| torrt        | mindre lämplig |                |         |