

**FLEX****Polermaskin, Typ: XCE10-8125****Beställningsdata**

Ordernummer	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Artikelklass	03S

**Beskrivning****Utförande:**

- 8 mm polerlyft tvångsdrivet för hög avverkning, hologramfritt.
- Mycket lugn gång genom kompensationsmassa.
- Lämpar sig idealiskt för temperaturkänsliga lacker genom låg värmeutveckling på ytan.
- Dämpad specialkardborrondell för polering.
- Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Det gör det möjligt att styra maskinen säkert i alla lägen.
- Handtagsmantel: ergonomiskt formad med SoftGrip.
- VR-mikroprocessorelektronik: med konstanthållning av varvtal med hjälp av varvräknare, mjukstart, gasgivningskontakt, återstartspärr efter strömbortfall, överlastspärr, temperaturövervakning och förval av varvtal.
- Optimerad luftstyrning som ger bästa möjliga kylning av motor och växel. Ingen störande frånluft för användaren.

**Teknisk beskrivning**

effektförbrukning	1010 W
vikt	2,6 kg
tillverkarens beteckning	XCE 10-8 125
kabellängd	4 m

varvtalsområde	140 - 430 min <sup>-1</sup>
maximal polerverktygs-Ø	160 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Polerare