

Garant**XDPT 070308 ER, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	212936 INOX
GTIN	4045197812599
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XDPT 070308 SR
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,58 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,72 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		