

Garant**XDPW 09T308 SR, HB7530, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	212947 ST900
GTIN	4045197812605
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XDPW 070308 SR
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,99 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,15 mm
Matning f_z per tand	0,86 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		