


**Garant****XDPW 120408 SR, HB7720, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212982 HART
GTIN	4045197812681
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	XDPW 120408 SR
Typ	HÅRD
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	2,6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,8 mm
Matning $f_z$ per tand	0,57 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 50 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		