

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM, DLC, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	132610 M16
GTIN	4045197648853
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.

Mycket stabilt utförande, med **spiralspets** och **speciell skärgeometri** för **kopparmaterial**.

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 14 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	14 mm
Gäng-Ø	16 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	2 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm

Skafftyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M
gänga	M16
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	CS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp