

Garant**GARANT Master Alu HM-fräs HPC, DLC, Ø DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202512 16
GTIN	4062406238933
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****Extra vassa eggjar.**

Dimensioner liknande DIN 6527.

För grov- och slätbearbetning. Upp till 2xD fullhålbörning med högsta matningshastigheter och lugn gång.

Med den senaste generationens **DLC-beläggning sp²**.

OBS!:

Efterföljare till produkt nr 202515.

Teknisk beskrivning

totallängd L	92 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	41 mm
Skärlängd L _c	36 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Matning f _z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,14 mm
Spiralvinkel	38 grad
Friställningsdiameter D ₁	15 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	4

Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,18 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Master Alu
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,25×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	550 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	450 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N

PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		
Tjänster			

Skaftslipning Typ HB

129100 HB