

Garant**Maskin-gängtapp gjutjärn, Nitrerad, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	132500 M20
GTIN	4045197071859
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med raka spånspår och kort skärfas (2–3 gängor).****Förklaringstext:**

4 skäreggar (fr.o.m. strl M5).

4 spår (fr.o.m. strl M5).

Särskilt slitstark genom de nitrerade ytorna (13 2500).

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	20 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	60 mm

Gängtyp	M
gänga	M20
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		