

**Garant****DC.T 070202, Sort: HB730-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 070202
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Sort	HB730-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Beläggning	Nano-PVD
spån-brytare	XUM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	UNI
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning