

HOLEX**Skjutmått med extra långa mätskänklar, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415188 800
GTIN	4062406239503
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Med **extra långa mätskänklar**, utan fininställning.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	300 mm
Norm	Verkstadsnorm
Kalibrering	A1
förpackning	Stabil box
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
felgräns	0,17 mm
vikt	3,5 kg
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm

mätområde	0 - 800 mm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000