

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M4
GTIN	4045197509116
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,7 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s: 4,5 mm

Skaftfyrkant □: 3,4 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 3,7 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,7 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	4 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
totallängd L	63 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	3,7 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	12 mm
gänga	M4
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp