

**Garant****Ytspännchuck med hårdmetallbussning och kylkanalhål, SK 40 A = 100,  
Spänn diameter D1: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300236 10
GTIN	4062406240806
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

Weldon-fäste med precisionsbussning av hårdmetall i spännhålet. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med förslutningsbara kylkanalhål.

**Fördel:**

- **Ökad stabilitet hos spännchucken.**
- **Repeterbar rundgångsnoggrannhet.**
- **Lugnt, homogent spånavsiljningsljud.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Utvändig-Ø D: 35 mm

Reservspännskruv nr 309900: 5

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Reservspännskruv nr 309900	5

fäste	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare