

Garant**Ytspännchuck med hårdmetallbussning och kylkanalhål, SK 40 kort,
Spänndiameter D1: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300216 16
GTIN	4062406240783
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

Weldon-fäste med precisionsbussning av hårdmetall i spännhålet. Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Med förslutningsbara kylkanalhål.

Fördel:

- **Ökad stabilitet hos spännchucken.**
- **Repeterbar rundgångsnoggrannhet.**
- **Lugnt, homogent spån avskiljningsljud.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkragningslängd A-mått: 63 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Reservspännskruv nr 309900: 16

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm

Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare