

**Garant****Drivet verktyg radiellt, OT-list, ER25, Typ: 30-25-LIKD****Beställningsdata**

Ordernummer	319957 30-25-LIKD
GTIN	
Artikelklass	31W

**Beskrivning****Utförande:**

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkorning möjligt. För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000<sup>1</sup> varv/min. Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. OT-list.

**Fördel:**

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

**Användningsdata:**

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

**Passar till:**

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

**leveransinnehåll:**

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

**Specialtillbehör:**

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spännätänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

**OBS!:**

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**
- **För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.**

## Teknisk beskrivning

b <sub>1</sub>	67 mm
b <sub>2</sub>	59,5 mm
x	100 mm
l <sub>1</sub>	126 mm
Kylning	intern
h <sub>1</sub>	64 mm
fäste	ER25
VDI-storlek	30
Verktygsuppspänning	ER25
Produktslag	Drivet verktyg

## Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 25	319802 25
Varia hylschuckVARIA VX4 för ER-spännhylsstorlek 25	319804 25